

Garant**Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet kartiomainen muoto, HSK-A 63,
Kierre M × Pituus L1: M10X25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307044 M10X25
GTIN	4062406106775
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Kartiomainen malli.
Kuulakärkilevy/RFID-siru.

Käyttö:

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Jatke nro 301358, kavennusholkki nro 301359, jäähdytysaineputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Huomautus:

Täyskovametalliset pitimet tai jatkokappaleet kierrekiinnitteisille jyrsimille nro 301374 – 301379 ja nro 301361 – 301368.

Tekninen kuvaus

Reiän Ø D ₁	10,5 mm
Hyötypituus L ₁	25 mm
kierre M	M10 × 25
L ₂	5 mm
Ulkonema A-mitta	51 mm
Ulko-Ø D	20 mm

Ø D ₂	18 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike