

Garant GRIDLINE

Ulosvedettävä vetoalusta nestekaappeihin (ilman kanistereita), Korkeus: 75mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	980052 75
GTIN	4062406107062
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Vankka teräspeltirakenne, kuulalaakeroidut kiskot. Etupuolella vapaa tila laskuhanoille. **100 % ulosvedettävä, kantavuus enint. 200 kg**

Käyttö:

Varustetaan 4 kanisterilla (kukin 25 litraa) **tai** 5 kanisterilla (kukin 10 litraa).

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Hyötyleveys	600 mm
Hyötysyvyys	500 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Vetoalusta

