

**TESA****Kaarimikrometri, Mittausalue: 0-25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	420450 0-25
GTIN	7630041104080
Tuoteluokka	45A

Kuvaus**Malli:****Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.**

Karkaistu, hiottu mittauskara.

Lukitus kiinnitysvivulla.

Tuntoräikkä ja eristetty kädensija.

Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Toimituksen sisältö:

Kaarimikrometri ilman säätömittaa.

Tekninen kuvaus

Karan Ø	6,5 mm
Lukema	0,01 mm
Mittausalue	0 - 25 mm
Mittarummun Ø	18,5 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Kalibrointi	B1
virheraja	2 µm
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100
KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25