

PRYOR

Numeromeistisarja, 10 osaa Normaalikirjasimet 0 – 9, Kirjasinkorkeus: 2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085405 2
GTIN	5022044000100
Tuoteluokka	08W

Kuvaus

Malli:

Sitkeänkovaa metallia, tarkka konekaiverrus ja syvyysrajoitus; tarkkakeskiöinen. Kalibroitu varsi, läpikarkaistu. Iskupään nuorrutus takaa hyvän työturvallisuuden. Pakattu muovilaatikkoon.

Tarkkuusmeisti, kemiallisesti niklattu, pitkä käyttöikä.

Normaalikirjasimet; lyöty merkki on suoraan luettavissa työkappaleesta.

Käyttö:

Materiaalien merkitsemiseen, joiden **lujuus on enintään 1200 N/mm²**.

Varaosa:

Yksittäiset numeromeistit: nro 085411 koko kirjasinkorkeus/numero, esim.nro 085411 k. 3/1.

Yksittäiset kirjainmeistit: nro 085431 koko kirjasinkorkeus/kirjain,esim.nro 085431 koko 3/A.

Huomautus:

Tilauksesta on saatavana erilaisia muita käsi- jakonemeistejä, esimerkiksi yrityslogolla tai muilla tiedoilla varustettuna.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	63,5 mm
Varren paksuus	6,35

Syvyyusrajoitus	kyllä
Kirjasinkorkeus	2 mm
Tuotetyyppi	Käsileimasimet

Tarvikkeet

Numeromeistit yksittäinNormaalikirjasimet 0 – 9 Kirjasinkorkeus (mm) / merkki 2/3	085411 2/3
Numeromeistit yksittäinNormaalikirjasimet 0 – 9 Kirjasinkorkeus (mm) / merkki 2/0	085411 2/0
Numeromeistit yksittäinNormaalikirjasimet 0 – 9 Kirjasinkorkeus (mm) / merkki 2/5	085411 2/5
Numeromeistit yksittäinNormaalikirjasimet 0 – 9 Kirjasinkorkeus (mm) / merkki 2/9	085411 2/9
Numeromeistit yksittäinNormaalikirjasimet 0 – 9 Kirjasinkorkeus (mm) / merkki 2/2	085411 2/2
Numeromeistit yksittäinNormaalikirjasimet 0 – 9 Kirjasinkorkeus (mm) / merkki 2/8	085411 2/8
Numeromeistit yksittäinNormaalikirjasimet 0 – 9 Kirjasinkorkeus (mm) / merkki 2/7	085411 2/7
Numeromeistit yksittäinNormaalikirjasimet 0 – 9 Kirjasinkorkeus (mm) / merkki 2/1	085411 2/1
Numeromeistit yksittäinNormaalikirjasimet 0 – 9 Kirjasinkorkeus (mm) / merkki 2/4	085411 2/4
Leimasinpidin Tyyppi GRIP	085475 GRIP
Numeromeistit yksittäinNormaalikirjasimet 0 – 9 Kirjasinkorkeus (mm) / merkki 2/6	085411 2/6