



Kierremittaustankasarja, Langan Ø: 0,170mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	422490 0,170
GTIN	2050001940919
Tuoteluokka	46P

Kuvaus

Malli:

Kierremittaustankat ovat karkaistu ja hienoläpätty, pidin mattakromattu. Kiinnitysreiän lukitusrengas takaa varman ja käännettävän asennon mittauskarassa.

Käyttö:

Ulkokierteiden kylkihalkaisijoiden mittaamiseen kolmilankamenetelmällä kaarimikrometrin tai pituusmittauspenkin kanssa.

Toimituksen sisältö:

Sarjassa on aina yksi pidin, jossa yksi mittauslanka ja yksi pidin, jossa kaksi mittauslankaa muovikotelossa.

Huomautus:

Tilattaessa on ehdottomasti ilmoitettava mittauskaran Ø (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Tekninen kuvaus

Tarkistusmitta M, DIN 13 sivu 1	1,133 / 1,206 / 1,332 / 1,456 mm
Kierteen nousu P	0,25 / 0,30
Kierteelle	M1 / M1,1 / M1,2 / M1,4
Langan Ø	0,17 mm

virheraja	± 1 µm
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	L16
Tuotetyyppi	Kierremittajohto
Karan Ø:lle	6,35 mm
Karan Ø:lle	6,5 mm
Karan Ø:lle	6,8 mm
Karan Ø:lle	7,5 mm
Karan Ø:lle	8 mm

Palvelut

KalibrointiKierremittajohto Tyypin GMD	028900 GMD
DAkS-kalibrointiKierremittajohto Tyypin GMD	028910 GMD