



Kaarimikrometri, Mittausalue: 50-75mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	420450 50-75
GTIN	7630041104103
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.

Karkaistu, hiottu mittauskara.

Lukitus kiinnitysvivulla.

Tuntoräikkä ja eristetty kädensija.

Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Toimituksen sisältö:

Kaarimikrometri ilman säätömittaa.

Tekninen kuvaus

Mittarummun \emptyset	18,5 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Lukema	0,01 mm
Mittausalue	50 - 75 mm
Karan \emptyset	6,5 mm
Kalibrointi	B1
virheraja	2 μ m
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100
KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022000 100

Tarvikkeet

Asetusmitta Kokonaispituus 50 mm	421100 50
----------------------------------	-----------