



## Kierremittaustankasarja, Langan Ø: 2,550mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	422490 2,550
GTIN	2050001940940
Tuoteluokka	46P

### Kuvaus

#### Malli:

Kierremittaustankat ovat karkaistu ja hienoläpätty, pidin mattakromattu. Kiinnitysreiän lukitusrengas takaa varman ja käännettävän asennon mittauskarassa.

#### Käyttö:

Ulkokierteiden kylkihalkaisijoiden mittaamiseen kolmilankamenetelmällä kaarimikrometrin tai pituusmittauspenkin kanssa.

#### Toimituksen sisältö:

Sarjassa on aina yksi pidin, jossa yksi mittauslanka ja yksi pidin, jossa kaksi mittauslankaa muovikotelossa.

#### Huomautus:

Tilattaessa on ehdottomasti ilmoitettava mittauskaran Ø (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

### Tekninen kuvaus

Tarkistusmitta M, DIN 13 sivu 1	37,591 / 40,590 / 42,853 / 45,832 mm
Langan Ø	2,55 mm
Kierteelle	M36 / M39 / M42 / M45
Kierteen nousu P	4/ 4,5

virheraja	± 1 µm
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	L16
Tuotetyyppi	Kierremittajohto
Karan Ø:lle	6,35 mm
Karan Ø:lle	6,5 mm
Karan Ø:lle	6,8 mm
Karan Ø:lle	7,5 mm
Karan Ø:lle	8 mm

## Palvelut

KalibrointiKierremittajohto Tyypin GMD	028900 GMD
DAkS-kalibrointiKierremittajohto Tyypin GMD	028910 GMD