

Weidmüller 

Puristuspihdit liitinholkeille, Tyyppi: PZ10HEX



Tilaustiedot

Tilausnumero	729468 PZ10HEX
GTIN	4050118250312
Tuoteluokka	73H

Kuvas

Malli:

Teräsrunko, leuat siirtyvät vipumekanismin avulla. Määritetyt puristusvoimat toteutuvat tarkasti rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta.

Tarkka **yhdensuuntainen puristus**, jossa synkronisesti käytettävät puristusleuat.

DIN-normit täyttävät **kuusiopihdit** = tilaa säästävä. Puristusmuoto standardin DIN 46228 mukainen.

Kokonaispituus: 195 mm

johdinpoikkipinnoille: 0,14 - 10 mm²

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	195 mm
johdinpoikkipinnoille	0,14 - 10 mm ²
Valmistajamerkintä	PZ 10 HEX
Tuotetyyppi	Puristuspihdit