



Paineilma-suorahiomakone, kiristysholkkien Ø 6 mm, Tyyppi: G2440



Tilaustiedot

Tilausnumero	079446 G2440
GTIN	7322590020217
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Tehokas, hitaasti liikkuva malli, jossa tukikahva. Enimmäiskierrosnopeus **4300 1/min.**

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Varaosat:**Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):**

Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Tekninen kuvaus

Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
Enimmäisilmantarve	342 l/min
Toimintäääni	80 dB(A)
Valmistajamerkintä	G2440
Paino	0,9 kg
Enimmäiskierrosnopeus	4300 min ⁻¹
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Antoteho	550 W

Paineilmaliitântä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Suorahiomakone