



Paineilma-putkihiomakone, Tyyppi: 14360



Tilaustiedot

Tilausnumero	079552 14360
GTIN	616026143609
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Tahokas paineilma-putkihiomakone putkien ja putkikaarien työstöön. Säädettävä tarttumakahva. Jousilaakeroitu varsi nopeaa hiomanauhan vaihtoa varten. Hiomanauhan mitat 13 – 38×762 mm.

Toimituksen sisältö:

Putkihiomakone, kahva, hiomanauha 38×762 mm.

Huomautus:

Muita kosketusvarsimalleja Dynaflex®-laitteisiin saatavana pyynnöstä tai verkkokaupastamme.

Antoteho: 522 W

Enimmäiskierros-luku: 3400 min⁻¹

Enimmäisilmantarve: 1124 l/min

Kiinnityskierre: NPT

Paineilmaliitäntä: 1/4 tuuma

Nauhan leveys: 13; 19; 25; 32; 40 mm

Tekninen kuvaus

Paino	2,9 kg
Antoteho	522 W

Enimmäiskierrosuku	3400 min ⁻¹
Toimintääni	82 dB(A)
Nauhan leveys	13; 19; 25; 32; 40 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Valmistajamerkintä	14360
Enimmäisilmantarve	1124 l/min
nauhan pituus	760 mm
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	NPT
Tuotetyyppi	Nauhahiomakoneet