

**Garant****Kevytmetallivesivaaka, Pituus: 1800mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	467020 1800
GTIN	4045197720535
Tuoteluokka	41H

**Kuvaus****Malli:**

Paksuseinäinen, eloksoitu alumiiniprofiili, erittäin hyvä taivutusjäykkyys. Sileät ja prismamaiset mittauspinnat mahdollistavat erinomaisen asemoinnin tasoille, putkiin ja särmiin. Reunattomat horisontaaliset libellit, joissa luuppiominaisuus, häiriöttömään libellirakkuloiden näkymään. Kaksi pystysuoraa libelliä.

**Kuvaus mainosteksti:**

Paksuseinäinen, eloksoitu alumiiniprofiili, erittäin hyvä taivutusjäykkyys. Sileät ja prismamaiset mittauspinnat mahdollistavat erinomaisen asemoinnin tasoille, putkiin ja särmiin. Reunattomat horisontaaliset libellit, joissa luuppiominaisuus, häiriöttömään libellirakkuloiden näkymään.

**Tarkkuus vastakkaismittauksessa 0,75 mm/m.**

**Tekninen kuvaus**

Pituus	1800 mm
Tarkkuus normaaliolosuhteissa	0,5 mm/m
Virheraja lakimittauksessa	0,75 mm/m
Leveys x paksuus	24 x 55 mm
Tuotetyyppi	Vesivaaka