

**Garant****Kivilaatta Tarkkuus 0, Pituus x leveys: 1200X800mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	430190 1200X800
GTIN	4045197720610
Tuoteluokka	41C

**Kuvaus****Malli:**

Huolellisesti valikoitu luonnonkivi. Virheetön ja tasalaatuinen rakenne. Taipumaton ja vääntöjäykkä. Täysin ruostumaton ja haponkestävä, vähäinen lämmönjohtavuus. Erittäin tarkka pinnan viimeistely (timanttiläpätty). Sallitut toleranssiarvot alitetaan. Ulkoreunat hiottu optisesti puhtaiksi. Alapuolen kiinnityspisteet (teräskuulainsertit) on kiinnitetty staattisesti säädettyyn laakerointiin. Kovempaa kuin karkaistu teräs (6–7 Mohsin asteikolla), ei-magneettinen ja sähköä johtamaton.

**Tarkkuus:**

Viimeistely ja valvonta tietokoneohjatuissa ilmastoiduissa tiloissa. Käytetyt mittausmenetelmät ja -välineet ovat johdettavissa kansallisiin ja kansainvälisiin kalibrointilaitoksiin. DIN 876/0 – tarkkuustimanttiläpätty laadun valvontaan.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää teräskuulakärjet, tarkastustodistuksen jakuljetuspakkauksen. Sisältää teräskuulakärjet.

**Huomautus:**

Tilauksesta: Ruostumattomat teräskierreholkit, teräksiset T-urakiskot (nrolle 430190 ei ole saatavana T-urateräskiskoja), tarkkuus 000, muita kokoja, välimitat. Maksullinen toimitus.

**Tekninen kuvaus**

Paino	460 kg
Tasaisuus	0,009 mm
Paksuus	160 mm
Teräskuulakärkien lkm	5
Standardi	DIN 876

Tarkkuus	0 mm
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Mittalevy

## Tarvikkeet

Alakaappirakenne, teränskoko pituusxleveys: 1200X800mm	431050 1200X800
Jalusta, teränskoko pituusxleveys: 1200X800mm	431000 1200X800
Puhdistusaine kovalle luonnonkivelle, Sisältö: 0,5l	431841 0,5
Kivitasen hoitoaine, Sisältö: 0,5l	431840 0,5