



Kynsileukasarja, 3-os., istukoille, Ø 250 mm, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	313232 2
GTIN	2050001929310
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Käyttö:

Koska leuat voidaan vaihtaa tai säätää haluttuun läpimittaan **muutamassa sekunnissa**, on tarkoituksenmukaista pitää koneella useita leukayksiköitä käyttövalmiina. **Silloin vaihtoajat supistuvat minimiinsä.** Leukayksiköt koostuvat esim. useista sarjoista perusleukoja, joissa on yksiosaiset pehmeät tukileuat, jotka voidaan säätää haluttuun läpimittaan. Tämä tarkoituksenmukaisuutta palveleva toimenpide ei ole välttämätön ainoastaan NC-koneissa, vaan myös kaikissa sorveissa.

Ulkopuoliseen kiinnitykseen, soveltuu parhaiten aihoiden kiinnitykseen.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5, karkaistu.

Sopii:

SchUNK-kiilatankoistukka nro 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-kiilatankoistukka Duro nro 313120; 313140 ja muut kiilatankosorvausistukkajärjestelmät.

Huomautus:

Kiinnitysalue esimerkinomaisesti vain nroille 313115 – 313137. Kiinnitysportaan syvyys 25 mm.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	78 - 234 mm
istukkatyypille Ø	250 mm
Tuotenimen määrite	Ø 250 mm
Uraleveys D	12 mm
Reikäväli b	40 mm

Kortaan pituus A	20 mm
Sopii värikoodiin	Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Sopii värikoodiin	Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukan leuka