

**PLANOLITH****Kivilaatta Tarkkuus 1, Pituus × leveys: 1000X630mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	430200 1000X630
GTIN	2050001949721
Tuoteluokka	46H

**Kuvaus****Malli:**

Huolellisesti valikoitu luonnonkivi.

- **Virheetön ja tasalaatuinen rakenne.**
- **Taipumaton ja vääntöjäykkä.**
- **Täysin ruostumaton ja haponkestävä, vähäinen lämmönjohtavuus.**
- **Erittäin tarkka pinnan viimeistely (timanttiläpäTTY). Sallitut toleranssiarvot alitetaan.**
- **Ulkoreunat hiottu optisesti puhtaiksi.**
- **Alapuolen kiinnityspisteet (teräskuulainserit) on kiinnitetty staattisesti säädettyyn laakerointiin.**
- **Kovempaa kuin karkaistu teräs (6–7 Mohsin asteikolla), ei-magneettinen ja sähköä johtamaton.**

**Tarkkuus:**

Viimeistely ja valvonta tietokoneohjatuissa ilmastoiduissa tiloissa. Käytetyt mittausmenetelmät ja -välineet ovat johdettavissa kansallisiin ja kansainvälisiin kalibrointilaitoksiin.

**DIN 876/1 – timanttiläpäTTY** konepajoille ja tuotantoon.

**Toimituksen sisältö:**

**Sisältää teräskuulakärjet, tarkastustodistuksen jakuljetuspakkauksen.** Sisältää teräskuulakärjet.

**Huomautus:**

**Tilauksesta:** Ruostumattomat teräskierreholkit, teräksiset T-urakiskot (nrolle 430190 ei ole saatavana T-urateräskiskoja), tarkkuus 000, muita kokoja, välimitat. Maksullinen toimitus.

**Tekninen kuvaus**

Paino	189 kg
Paksuus	100 mm

Tasaisuus	0,02 mm
Teräskuulakärkien lkm	3
Standardi	DIN 876
Tarkkuus	1 mm
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Mittalevy

## Tarvikkeet

Alakaappirakenne teränkoko pituus×leveys 1000X630 mm	431050 1000X630
--	-----------------