

**3M Roloc™****Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm keskikova, Ulko-Ø: 25mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	554092 25
GTIN	4054596054974
Tuoteluokka	53M

## Kuvaus

### Malli:

Hiomalaikkojen kiinnittämiseen **pikajärjestelmällä, ulkokierre (Roloc™, Combidisc®)**.

Kumilautaslaikka, jossa on sisäänrakennettu **1/4 tuuman kiinnitys ja 6 mm varsi**. Asennus M14-karaan sovittimella nro 554081.

Roloc™-pikavaihtojärjestelmä mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon turvallisesti kädenkäänteessä.

### Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

### Huomautus:

Sopivat kulmahiomakoneet alkaen numerosta 079325.

## Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	30000 min <sup>-1</sup>
Ulko-Ø	25 mm
Varren Ø	6 mm
kiinnitys työkalun puolella	Pikakiinnitysjärjestelmä ulkokierre

Kiinnitys koneenpuoliosaan	Varren Ø 6 mm
sopii pikavaihtojärjestelmään	Roloc™
Tuotetyyppi	Tukilaikka