

PLANOLITH**Kivilaatta Tarkkuus 1, Pituus × leveys: 2000X1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	430200 2000X1000
GTIN	2050001949752
Tuoteluokka	46H

Kuvaus**Malli:**

Huolellisesti valikoitu luonnonkivi.

- **Virheetön ja tasalaatuinen rakenne.**
- **Taipumaton ja vääntöjäykkä.**
- **Täysin ruostumaton ja haponkestävä, vähäinen lämmönjohtavuus.**
- **Erittäin tarkka pinnan viimeistely (timanttiläpäTTY). Sallitut toleranssiarvot alitetaan.**
- **Ulkoreunat hiottu optisesti puhtaiksi.**
- **Alapuolen kiinnityspisteet (teräskuulainserit) on kiinnitetty staattisesti säädettyyn laakerointiin.**
- **Kovempaa kuin karkaistu teräs (6–7 Mohsin asteikolla), ei-magneettinen ja sähköä johtamaton.**

Tarkkuus:

Viimeistely ja valvonta tietokoneohjatuissa ilmastoiduissa tiloissa. Käytetyt mittausmenetelmät ja -välineet ovat johdettavissa kansallisiin ja kansainvälisiin kalibrointilaitoksiin.

DIN 876/1 – timanttiläpäTTY konepajoille ja tuotantoon.

Toimituksen sisältö:

Sisältää teräskuulakärjet, tarkastustodistuksen jakuljetuspakkauksen. Sisältää teräskuulakärjet.

Huomautus:

Tilauksesta: Ruostumattomat teräskierreholkit, teräksiset T-urakiskot (nrolle 430190 ei ole saatavana T-urateräskiskoja), tarkkuus 000, muita kokoja, välimitat. Maksullinen toimitus.

Tekninen kuvaus

Paksuus	220 mm
Paino	1320 kg

Tasaisuus	0,03 mm
Teräskuulakärkien lkm	5
Standardi	DIN 876
Tarkkuus	1 mm
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Mittalevy

Tarvikkeet

Vastakärkipari, laatuluokka 1, raskas malli Kärkikorkeus 150 mm	431710 150
Vastakärkipari, laatuluokka 1, raskas malli Kärkikorkeus 200 mm	431710 200
Pyörityspukkipari	431705
Jalusta teränkoko pituus×leveys 2000X1000 mm	431000 2000X1000
Ohjaus- ja kiinnitys-T-ura, asennettuna Laatan pituudelle 2000 mm	431700 2000