

Garant
XDLW 070308 TN, KU 7710, Tyyppi: GGG

Tilaustiedot

Tilausnumero	212941 GGG
GTIN	4045197720566
Tuoteluokka	21H

Kuvaus
Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$
 Kiinnitysruuvien nro 219810 kireys saa olla enintään 1,5 Nm!

Syöttö f_z / hammas: 0,36 mm

ISO-koodi-kääntöterä: XDLW 070308 TN

tyyppi: GGG

Nirkon säde: 0,8 mm

Säätösäde, kun $a_{p \max}$: 1,58 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	GGG
ISO-koodi-kääntöterä	XDLW 070308 TN
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	1,58 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	KU 7710
Lastuava aine	Keramiikka

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	0,6 mm
Syöttö f_z / hammas	0,36 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	600 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		