

**3M****Eristysnauha, 15 mm×10 m, Väri: BROWN**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	083652 BROWN
GTIN	4054596613539
Tuoteluokka	08M

## Kuvaus

**Malli:**

**3M™ Temflex® 165** on **yleiskäyttöinen, pehmeä PVC-eristysteippi**. Vaikeasti syttyvä. Itseirtoava, kestää hyvin öljyjä ja liuottimia.

**Käyttö:**

Eristämiseen, niputtamiseen, kiinnittämiseen ja väreillä merkitsemiseen.

**Huomautus:**

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

## Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	3M® Temflex® 165
Paksuus	0,15 mm
Pituus	10 m
Väri	ruskea
Leveys	15 mm
Vetolujuus	2 N/mm

Käyttö	Merkitseminen
Käyttö	Eristys
Käyttö	Merkintä
Käyttö	Niputus
Lineri olemassa	ei
Venymiskyky	200 %
Rungon materiaali	PVC-kalvo
Säilytyslämpötila	20 - 23 °C
lämmönkestävyys enintään	90 °C
Varaston ilmankosteus	50 - 60 %
Liimausvoima teräksessä	0,2 N/mm
Teippityyppi	Yksisivuinen
Tuotenimen määrite	15 mm×10 m
Tuotetyyppi	Teippi