



Muoviputkileikkuri



Tilaustiedot

Tilausnumero	819625
GTIN	4045197721471
Tuoteluokka	82A

Kuvaus

Malli:

Perusrunko painevalettu alumiinista ja 2 (nro 819605) tai 4 ohjausrullaa (nro 819625), pistoura.

Karan pikasäätö räikkäperiaatteella ja palautusjousen avulla. Ergonominen kahva (vaihdettavat leikkuuterät nro:lle 819625).

Käyttö:

PE-, PP-, VPE-, PB- ja PVDF-putkien katkaisuun.

Leikkuuterää vaihtamalla käytettävissä myös kupari- ja alumiiniputkille sekä ohutseinäisille INOX-putkille. (Saatavana lisävarusteena.)

Varaosat:

Varapultit nro 819630 (nro:lle 819625) ja nro 819635 (nro:lle 819605).

Leikkuukieken Ø: 30 mm

Leikkuukieken leveys: 6,25 mm

Leikkuukieken reikä: 4,85 mm

Putken ulko-Ø: 6 - 76 mm

Tekninen kuvaus

Leikkuukieken reikä	4,85 mm
Leikkuukieken leveys	6,25 mm
Leikkuukieken Ø	30 mm
Putken ulko-Ø	6 - 76 mm
Ohjausrullien lukumäärä	4

Leikkuukiekkojen lukumäärä

1

Tarvikkeet

Yleiskäyttöinen pursekaavin, 2K-kahva ja 3 terää (S10, S20, S35)

838410

Pyöräpultit

819630

Jaloteräksinen pursekaavin, sisä- / ulkopuolinen putken Ø:lle enintään 54 mm

814920 54

Jaloteräksinen pursekaavin, sisä- / ulkopuolinen putken Ø:lle enintään 35 mm

814920 35

Varaterä muovi- ja yhdistelmäputkille

819613

Varaterä kuparille / alumiinille / Inoxille

819620