

**Takki Highline, savi / musta, Valmiskoot DE: 30****Tilaustiedot**

Tilausnumero	091312 30
GTIN	4030913079882
Tuoteluokka	06I

**Kuvaus****Malli:**

Raikas ja moderni mallisto **Highline** laadukasta, naarmuuntumatonta ja kestävä kangasseosta, kolmivärinen. Kontrastivärit erittäin kestävä canvasia. Kestävät kulutusta rasituskohtien kolminkertaisten ompelien ansiosta. Paljon hyödyllisiä yksityiskohtia, kuten matkapuhelin- ja metrimittatasku sekä säädettävä vyötärö.

**Takin** liikelaskos selässä ja kuminauha vyötäröllä parantavat käyttömukavuutta.

- **Kaksi läpällistä ja tarrallista rintataskua.**
- **Piilotettu etuvetoketju.**
- **Vasemmassa hihassa puhelintasku.**
- **Kaksi päälleommeltua sivutaskua.**
- **Tarrakiinnityksellä säädettävä hihansuu.**

**Huomautus:**

Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.

**Takki**, väriyhdistelmä **ruiskaunokinsininen/laivastonsininen**, nro 091311.

**Tekninen kuvaus**

Valmiskoot DE	30
---------------	----

Sivutaskut	päälleommeltu
Vyötärö	Resorissa kuminauha
Sivutaskujen lukumäärä	2
Selkäpuolella laskokset	kyllä
Hihansuu	tarrakiinnityksellä säädetty hihansuu
Puhelintaskun sijainti	vasemmassa hihassa
piilonappilista	kyllä
Takin kiinnitys	Vetoketju
Läpällisten ja tarrallisten rintataskujen lukumäärä	2
Koko FR	56C
Koko IT	56C
Sarja	Highline
Erikoispalvelut	Tekstiilin viimeistely
Koko ES	56C
Sukupuoli	Miehille
Kangaskoostumus	35% puuvillaa
Kangaskoostumus	65 % polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus	285 g/m <sup>2</sup>
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Verhous vakiona	UV-standardi 801
Pesu	Kirjopesu 60 °C:ssa
Valkaisu	ei valkaisua
Kemiallinen pesu	Puhdistus tetrakloorieteenillä
Kuivaus	hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa)
Silitys	kuuma, 200 °C asti.
Väri	savi / musta
Tuotetyyppi	Työtakki

