

Garant**Hylsyavain, 2K-Haptoprene®-T-väännin, terän pituus 200 mm, Avainkoko: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	622550 6
GTIN	4045197721624
Tuoteluokka	61C

Kuvaus**Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, jonka iskunkestävässä muovirungossa pitävän otteen antava Haptoprene®-pinta. Terä kromivanadiini-erikoisterästä. Pinta kromattu.

Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Terä kromivanadiinierikoisterästä. Pinta niklattu ja kromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	6 mm
Kokonaispituus	263 mm
Terän pituus	200 mm
Irrotusprofiili	6-kulmaiset vaihtoholkit
Tuotetyyppi	Holkkiavain