

mato

Ammattilaistason käsivivulla varustettu rasvapuristin, 400 g



Tilaustiedot

Tilausnumero	083582
GTIN	4016553041311
Tuoteluokka	08H

Kuvaus

Malli:

Laadukas **teollisuusmalli** (näennäisvoitelu ei mahdollista), jossa portaaton männänvarren lukitus. Täyttö mahdollista irtorasvalla (sisältö 500 cm³) tai patruunalla (sisältö 400 g). Ammattilaistason käsivivulla varustettu rasvapuristin, jossa lyhyt pumppausliike, **täyttö-/ ilmausventtiili**.

Standardi:**DIN 1283****Toimituksen sisältö:**

Sisältää **turvakumipanssariletkun** Ø 13 mm, 4-leukaisen hydraulisen tarttumasuuttimen.
Työpaine: 400 bar
Koestuspaine: 800 bar
Letkuliitântäkierre: R1/8 tuuma

Tekninen kuvaus

Letkuliitântäkierre	R1/8 tuuma
Koestuspaine	800 bar
Työpaine	400 bar
Sisältö	400 g
Tuotenimen määrite	400 g
Tuotetyyppi	Rasvapuristin

Tarvikkeet

Monikäyttövaseliinipatruuna Vakiorasvapuristimet Tyyppi
UNI

083590 UNI

Monikäyttövaseliinipatruuna Vakiorasvapuristimet Tyyppi
PLUS

083590 PLUS