

Garant**Hylsyavainsarja, 2K-Haptoprene®-kahva, Avainten määrä: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	622160 12
GTIN	4045197725233
Tuoteluokka	61C

Kuvaus**Malli:**

Kahva, jossa ihoystävällinen, pitävän otteen mahdollistava pinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenaa. Erikoispintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin.

Koosta 8 alkaen 6-kulmainen apuvääntökanta.

Sisältö:

1 kpl nro 622150: Koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Toimituksen sisältö:

1 kpl nro 622150: Koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	12
Irrotusprofiili	6-kulmaiset vaihtoholkit
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Hylsyavain, 2K-Haptoprene®-kahva Avainkoko 4,5 mm	622150 4,5
Hylsyavain, 2K-Haptoprene®-kahva Avainkoko 7 mm	622150 7
Rullattava työkalutasku Pituus x leveys 500X320 mm	691520 500X320
Hylsyavain, 2K-Haptoprene®-kahva Avainkoko 5 mm	622150 5
Hylsyavain, 2K-Haptoprene®-kahva Avainkoko 9 mm	622150 9
Hylsyavain, 2K-Haptoprene®-kahva Avainkoko 8 mm	622150 8
Hylsyavain, 2K-Haptoprene®-kahva Avainkoko 5,5 mm	622150 5,5
Hylsyavain, 2K-Haptoprene®-kahva Avainkoko 13 mm	622150 13
Hylsyavain, 2K-Haptoprene®-kahva Avainkoko 11 mm	622150 11
Hylsyavain, 2K-Haptoprene®-kahva Avainkoko 12 mm	622150 12
Hylsyavain, 2K-Haptoprene®-kahva Avainkoko 6 mm	622150 6
Hylsyavain, 2K-Haptoprene®-kahva Avainkoko 10 mm	622150 10
Hylsyavain, 2K-Haptoprene®-kahva Avainkoko 4 mm	622150 4