



## Nelinkertainen räikkälenkkiavain "4 in 1", Tyyppi: 10-19



### Tilaustiedot

Tilausnumero	614848 10-19
GTIN	4045197722553
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään.  
Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä.  
Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

### Tekninen kuvaus

Avainkoko <sub>4</sub>	19 mm
suurin lenkin Ø D2	35 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	13 mm
suurin lenkin Ø D1	26 mm
Kokonaispituus L	210 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	10 mm
Avainkoko <sub>3</sub>	17 mm
suurin lenkin korkeus h <sub>2</sub>	20 mm
suurin lenkin korkeus h <sub>1</sub>	15 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain