

Garant**Kevytmetallivesivaaka, Pituus: 250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	467020 250
GTIN	4045197722485
Tuoteluokka	41H

Kuvaus**Malli:**

Paksuseinäinen, eloksoitu alumiiniprofiili, erittäin hyvä taivutusjäykkyys. Sileät ja prismamaiset mittauspinnat mahdollistavat erinomaisen asemoinnin tasoille, putkiin ja särmiin. Reunattomat horisontaaliset libellit, joissa luoppiominaisuus, häiriöttömään libellirakkuloiden näkymään.

Kuvaus mainosteksti:

Paksuseinäinen, eloksoitu alumiiniprofiili, erittäin hyvä taivutusjäykkyys. Sileät ja prismamaiset mittauspinnat mahdollistavat erinomaisen asemoinnin tasoille, putkiin ja särmiin. Reunattomat horisontaaliset libellit, joissa luoppiominaisuus, häiriöttömään libellirakkuloiden näkymään.

Tarkkuus vastakkaismittauksessa 0,75 mm/m.

Tekninen kuvaus

Pituus	250 mm
Tarkkuus normaaliolosuhteissa	0,5 mm/m
Virheraja lakimittauksessa	0,75 mm/m
Leveys × paksuus	24 × 55 mm
Tuotetyyppi	Vesivaaka