

Garant**Huopakiillotusliuskat Varren Ø 6 mm, Tyyppi: ZY8050****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 552212 ZY8050 |
| GTIN | 4045197723000 |
| Tuoteluokka | 51E |

Kuvaus**Malli:**

Liuskamaisesti varren ympärille aseteltu huopa.

Käyttö:

Erittäin joustaviin ja pinnanmuotoihin mukautuviin kiillotustöihin. Käyttämällä peräkkäin keskikovia ja pehmeitä malleja saadaan aikaan erittäin laadukkaita erityispintoja.

Huomautus:

Huopakiillotusliuskoja/-harjoja on käytettävä yhdessä **hioma- ja kiillotustahnojen kanssa** kuten nrot 552250 / 555740. Suositeltu kehänopeus: 5 – 10 m/s.

Kovuusaste: keskikova

Pään Ø: 80 mm

Pään pituus L₁: 50 mm

Varren Ø: 6 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|-------|
| Pään pituus L ₁ | 50 mm |
| Pään Ø | 80 mm |
| Varren Ø | 6 mm |

| | |
|-------------|---------------|
| Kovuusaste | keskikova |
| Tuotetyyppi | Kiillotuskara |

Tarvikkeet

| | |
|--|-----------------|
| Hiomatahna SiC Rakeisuus SiC-hiontatahna 150 | 552250 150 |
| Hiomatahna SiC Rakeisuus SiC-hiontatahna 280 | 552250 280 |
| Kiillotustahnatanko Unipol® Väri BLUE | 555740 BLUE |
| Kiillotustahnatanko Unipol® Väri DARKPINK | 555740 DARKPINK |
| Kiillotustahnatanko Unipol® Väri WHITE | 555740 WHITE |