

HOLEX**Liuskahiomahylsy (ZA) rae 60 keskikarkea, Hylsyn Øxhylsyn leveys:
30X30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553821 30X30
GTIN	4045197723147
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:****Kumirungon laajeneminen suurella kierrosnopeudella pitää hiomahylsyn**

paikallaan. Hylsyä voidaan käyttää koko leveydeltään, se ei luista pois paikaltaan ja voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti (kierretään päälle ja pois urien suuntaisesti). Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomahylsynpitimien kanssa.

Tiiviisti kiinteän ytimen ympärille pakatut **hiomalamellit** zirkonikorundikudosta (ZA). Yksittäisten lamellien tasainen kuluminen vapauttaa jatkuvasti uutta hiomakudosta ja moninkertaistaa laikan käyttöiän ja hiomatehon.

Käyttö:

Hiomahylsyjä käytetään etupäässä tasohiontatöissä, joissa tarvitaan suurempaa lastuamistehoa myös reunoissa.

Vaativiin tasohiomatöihin vaihtoehtona hiomahylsyille tai liuskahiomalaikoille. Käyttö sallittu vain hylsynpidikkeen pyörimissuunnassa, suunta on merkitty hylsyn keskiöön.

Sopii:

Hiomahylsyn pidike nro 553600.

Tekninen kuvaus

Hylsyn Ø	30 mm
Rakeisuus	60
Hylsyn leveys	30 mm
Enimmäiskierrosluku	19100 min ⁻¹
Ulko-Ø	45 mm
Hienousaste	keskikarkea
Hioma-aine	Zirkonikorundi
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Hylsyn muoto	- lieriömäinen
Tuotetyyppi	Liuskahiomahylsy

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Hiomahylsyn pidike, uritettu, varren Ø 6 mm Pään Øxpään
pituus 30X30 mm

553600 30X30