

HOLEX**Liuskahiomahylsy (ZA), rae 40 karkea, Hylsyn Ø×hylsyn leveys: 45X30mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	553820 45X30
GTIN	4045197723123
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Kumirungon laajeneminen suurella kierrosnopeudella pitää hiomahylsyn paikallaan. Hylsyä voidaan käyttää koko leveydeltään, se ei luista pois paikaltaan ja voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti (kierretään päälle ja pois urien suuntaisesti). Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomahylsynpitimien kanssa.

Tiiviisti kiinteän ytimen ympärille pakatut **hiomalamellit** zirkonikorundikudosta (ZA). Yksittäisten lamellien tasainen kuluminen vapauttaa jatkuvasti uutta hiomakudosta ja moninkertaistaa laikan käyttöiän ja hiomatehon.

Käyttö:

Hiomahylsyjä käytetään etupäässä tasohiontatöissä, joissa tarvitaan suurempaa lastuamistehoa myös reunoissa.

Vaativiin tasohiomatöihin vaihtoehtona hiomahylsyille tai liuskahiomalaikoille. Käyttö sallittu vain hylsynpidikkeen pyörimissuunnassa, suunta on merkitty hylsyn keskiöön.

Sopii:

Hiomahylsyn pidike nro 553600.

Tekninen kuvaus

Hylsyn Ø	45 mm
Rakeisuus	40
Enimmäiskierrosluku	12700 min ⁻¹
Hylsyn leveys	30 mm
Ulko-Ø	60 mm
Hienousaste	karkea
Hioma-aine	Zirkonikorundi
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Hylsyn muoto	- lieriömäinen
Tuotetyyppi	Liuskahiomahylsy

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Hiomahylsyn pidike, uritettu, varren Ø 6 mm Pään Øxpään pituus 45X30 mm

553600 45X30