

Garant GRIDLINE

**Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot, 12×20G, Vetolaatikoiden korkeus/
lukumäärä: 300/2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927300 300/2
GTIN	4062406108120
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Alumiinivedinlistat** vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran. Keskuslukitus hättätappilukolla.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 150

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Paino	24,7 kg
Korkeus	300 mm
Syvyys	650 mm
Ovien lkm	0
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm

Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Leveys	400 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	225 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Hyötykorkeus	225 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Laatikoiden lukumäärä	2
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Hyötyleveys	350 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927500 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927500 75
Runko 16G varustetaan itse vetolaatikoilla Korkeus 300 mm	927412 300
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10	951025 10

