

Garant GRIDLINE

**Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot, 12×20G, Vetolaatikoiden korkeus/
lukumäärä: 900/7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927300 900/7
GTIN	4062406108311
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Alumiinivedinlistat** vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran. Keskuslukitus häiritsevillä lukolla.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyn väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Syvyys	650 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Hyötyleveys	350 mm
Leveys	400 mm

Ovien lkm	0
Laatikoiden lukumäärä	7
Korkeus	900 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Hyötykorkeus	800 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	800 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Paino	74,9 kg
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927500 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927500 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927500 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927500 200
Runko 16G varustetaan itse vetolaatikoilla Korkeus 900 mm	927412 900
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppi 10	951025 10
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21