

Garant GRIDLINE

**Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot, 12×20G, Vetolaatikoiden korkeus/
lukumäärä: 800/4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927300 800/4
GTIN	4062406108168
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Alumiinivedinlistat** vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran. Keskuslukitus häiritä tappilukolla.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 125, 200, 300

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyn väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	700 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Ovien lkm	0
Paino	53,6 kg

Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Laatikoiden lukumäärä	4
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon etukorkeus	300 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Syvyys	650 mm
Hyötyleveys	350 mm
Korkeus	800 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Leveys	400 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927500 125
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927500 75

Laatikko laatikoiden etukorkeus 300 mm	927500 300
Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927500 200
Runko 16G varustetaan itse vetolaatikoilla Korkeus 800 mm	927412 800
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppi 10	951025 10
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21