

Garant GRIDLINE

**Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot, 12×20G, Vetolaatikoiden korkeus/
lukumäärä: 900/6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927300 900/6
GTIN	4062406108205
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Alumiinivedinlistat** vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran. Keskuslukitus häiritsevillä lukolla.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyn väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus laatikoita varten	800 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Paino	69 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20

Syvyys	650 mm
Leveys	400 mm
Laatikoiden lukumäärä	6
Hyötyleveys	350 mm
Hyötykorkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	250 mm
Korkeus	900 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Ovien lkm	0
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12x20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 250 mm	927500 250
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927500 125
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927500 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927500 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927500 75
Runko 16G varustetaan itse vetolaatikoilla Korkeus 900 mm	927412 900
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppi 10	951025 10
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21