

Garant GRIDLINE

**Laatikostorunko 16G ovella, oikea kiinnitys, Vetolaatikoiden korkeus/
lukumäärä: 600****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927310 600
GTIN	4062406108359
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg. **Alumiinivedinlistat** vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran. Keskuslukitus hättätappilukolla.

Ovi avautuu oikealle.

Sijoitus:

Oven korkeus mm: 525

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Koot 600 ja 700 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Tekninen kuvaus

Leveys	400 mm
--------	--------

Oven pysäytin	Oikea
Hyötyleveys	350 mm
Korkeus	600 mm
Laatikoiden lukumäärä	0
Syvyys	650 mm
Paino	21,4 kg
Ovien lkm	1
Oven hyötykorkeus	525 mm
Oven korkeus	525 mm
Hyötykorkeus	525 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Kiinteä hyllytaso, sinkitty Tyyppi 1	927515 1
Työkalupenkien hyllyjen ripustuskoukut Tyyppi 12	927094 12
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12