

HOLEX**Hiomahylsy, kartiomainen (CER), rae 80 keskikova, suurin holkin Ø × holkin leveys: 20X63mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553877 20X63
GTIN	4045197723338
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Repeämätön materiaali, sideaineena tekoharts - pitkä kestoikä ja hyvä rakeiden tarttuvuus.

Keramiikkarae (CER).

Kumirungon laajeneminen suurella kierrosnopeudella pitää hiomahylsyn paikallaan. Hylsyä voidaan käyttää koko leveydeltään, se ei luista pois paikaltaan ja voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti (kierretään päälle ja pois urien suuntaisesti). Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomahylsynpitimien kanssa.

Käyttö:

Hiomahylsyjä käytetään etupäässä tasohiontatöissä, joissa tarvitaan suurempaa lastuamistehoa myös reunoissa.

Sopii:

Hiomahylsyn pidike nro 553830.

Tekninen kuvaus

hylsyn suurin Ø	20 mm
Rakeisuus	80
Hylsyn leveys	63 mm
Hienousaste	keskikova
Hioma-aine	- keraaminen hiomarae
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka

Hylsyn muoto	kartiomainen
Tuotetyyppi	Hiomahylsy

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Hiomahylsyn pidike, uritettu, kartiomainen, varren Ø 6 mm Suurin Øxpään pituus 20X63 mm	553830 20X63
--	--------------