

Garant GRIDLINE

**Runko 16G, varustettu välyksen- ja korkeudensäätölaitteella ja ruuvipenkillä,
Korkeus: 600mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927320 600
GTIN	4062406108434
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Runko 16G, tukeva teräsrakenne. Oven lukitus **nastasynterilukolla**. Laatikkoa ei voida lukita. GARANT -välyksen- ja korkeudensäätölaitte nro 967565 koko 120 ja ruuvipenkki nro 967100 koko 120.

Sijoitus:

Oven korkeus mm: 525

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Leveys	400 mm
Korkeus	600 mm
Paino	43,5 kg
Syvyys	650 mm

Hyötysyvyys	600 mm
Hyötykorkeus	570 mm
Hyötyleveys	280 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Jalkaosa

Tarvikkeet

Kääntö- ja korkeudensäätölaite sekä puristin Puristimen leukojen leveys 120 mm	967565 120
Suuntaisruuvipuristin Leukojen leveys 120 mm	967100 120
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12