

HOLEX**Hiomahylsy, kartiomainen (ZA) rae 80 keskikova, suurin holkin Ø × holkin leveys: 20X63mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553873 20X63
GTIN	4045197723314
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Repeämätön materiaali, sideaineena tekoharts - pitkä kestoikä ja hyvä rakeiden tarttuvuus.

Zirkonrae (ZA).

Kumirungon laajeneminen suurella kierrosnopeudella pitää hiomahylsyn paikallaan. Hylsyä voidaan käyttää koko leveydeltään, se ei luista pois paikaltaan ja voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti (kierretään päälle ja pois urien suuntaisesti). Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomahylsynpitimien kanssa.

Käyttö:

Hiomahylsyjä käytetään etupäässä tasohiontatöissä, joissa tarvitaan suurempaa lastuamistehoa myös reunoissa.

Sopii:

Hiomahylsyn pidike nro 553830.

Tekninen kuvaus

Hylsyn leveys	63 mm
hylsyn suurin Ø	20 mm
Rakeisuus	80
Hienousaste	keskikova
Hioma-aine	Zirkonikorundi
Hioma-aineen lyhenne	ZA

Hylsyn muoto	kartiomainen
Tuotetyyppi	Hiomahylsy

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
puu	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Hiomahylsyn pidike, uritettu, kartiomainen, varren Ø 6 mm Suurin Øxpään pituus 20X63 mm	553830 20X63
--	--------------