



## Käsinepari 6240 // SKIN, Käsineen koko: 6



### Tilastiedot

Tilausnumero	094234 6
GTIN	4059904095663
Tuoteluokka	09H

### Kuvaus

**Malli:**

**6240 SKIN.** Kädenmyötäinen käsine, suuri käyttömukavuus ja hyvä sormituntuma, **neuletiheys 18**, erittäin ohut lanka. Toimii myös kosketusnäytöllä.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Istuvuus	Erittäin hyvä
silikoniton	ei
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Öljypito	Hyvä

Ei sisällä DMF:ää	ei
Pinnoitemateriaali	PU
Sormituntuma	Erittäin hyvä
Hengittävyys	Erittäin hyvä
Käsineen koko	6
Märkäpito	Kohtalainen
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
EN 388	2111X
Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	musta / sininen
Paino	8 g
Neulosteknologia	18G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet