

HOLEX**Hiomahylsy, kartiomainen (A) rae 150 hieno, suurin holkin Ø × holkin leveys:
36X60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553870 36X60
GTIN	4045197722997
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Repeämätön materiaali, sideaineena tekoharts - pitkä kestoikä ja hyvä rakeiden tarttuvuus.

Normaalikorundi (A) yleisiin hiontatehtäviin.

Kumirungon laajeneminen suurella kierrosnopeudella pitää hiomahylsyn paikallaan. Hylsyä voidaan käyttää koko leveydeltään, se ei luista pois paikaltaan ja voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti (kierretään päälle ja pois urien suuntaisesti). Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomahylsynpitimien kanssa.

Käyttö:

Hiomahylsyjä käytetään etupäässä tasohiontatöissä, joissa tarvitaan suurempaa lastuamistehoa myös reunoissa.

Sopii:

Hiomahylsyn pidike nro 553830.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	150
Hylsyn leveys	60 mm
hylsyn suurin Ø	36 mm
Hienousaste	hieno

Hioma-aine	Normaalikorundi
Hioma-aineen lyhenne	A
Hylsyn muoto	kartiomainen
Tuotetyyppi	Hiomahylsy

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Hiomahylsyn pidike, uritettu, kartiomainen, varren Ø 6 mm
Suurin Øxpään pituus 36X60 mm

553830 36X60