



eco-peruspudin, Lehden korkeus h₅ / Varren korkeus h: 32/25 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	273868 32/25
GTIN	4045197722973
Tuoteluokka	21W

Kuvaus

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System -kiinnikkeitä nro 319001 – 319886.

Sisäjäähdytys: ja

Kiinnitysrauta: 279991

Kiinnitysruuvi: 279990

Lehden korkeus h₅: 32 mm

h₄: 25 mm

h₂: 9,1 mm

h₃: 54,5 mm

b: 25 mm

b₃: 48 mm

Tekninen kuvaus

h ₂	9,1 mm
Varren korkeus h	25 mm
Porraspituus b	25 mm
h ₄	25 mm

Varren leveys b_3	48 mm
h_3	54,5 mm
Kokonaispituus L_{ges}	90 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Kiinnitysrauta	279840 2
Kiinnitysruuvi	279815 14

Tarvikkeet

Kiinnitysrauta	279991
Kiinnitysruuvi	279990
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m	659906 500
Terä Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15