

Garant GRIDLINE

Runko 24G ja laatikot, 20×20G, Korkeus / laatikoiden lukumäärä: 400/4**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927600 400/4
GTIN	4062406109950
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Laatikostorungossa tukeva teräsrakenne. **100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Alumiininen listavedin**, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Sijoitus:

laatikoiden etukorkeus: 50, 75, 75, 125

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Hyötyleveys	550 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Hyötykorkeus laatikoita varten	325 mm
Syvyys	650 mm
Hyötykorkeus	325 mm
Paino	48 kg

Korkeus	400 mm
Leveys	600 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	50 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Laatikoiden lukumäärä	4
Ovien lkm	0
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

GridLine-työpenkkien ruuvisarja Tyyppi 1	927093 1
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	927800 50
Runko 24G varustetaan itse vetolaatikoilla Korkeus 400 mm	927720 400

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppi 10	951025 10