

Garant GRIDLINE

Runko 24G ja laatikot, 20×20G, Korkeus / laatikoiden lukumäärä: 500/5**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927600 500/5
GTIN	4062406109967
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Laatikostorungossa tukeva teräsrakenne. **100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Alumiininen listavedin**, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 75, 75, 100, 125

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	50 mm
Ovien lkm	0

Hyötykorkeus	425 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Leveys	600 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Syvyys	650 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Hyötyleveys	550 mm
Paino	59 kg
Hyötykorkeus laatikoita varten	425 mm
Laatikoiden lukumäärä	5
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Korkeus	500 mm
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

GridLine-työpenkkien ruuvisarja Tyyppi 1	927093 1
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100

Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Laatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	927800 50
Runko 24G varustetaan itse vetolaatikoilla Korkeus 500 mm	927720 500
Lukkosuojus, GridLine Tyypäi KO21	914227 KO21
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyypäi 10	951025 10