

**Weldonistukka, SK 40, Kiinnitys-Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302425 12
GTIN	4062406110079
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D	42 mm
kierre M	M16
Kokonaispituus L	143 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	12
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Ulkonema A-mitta	50 mm
Sovitin	SK 40
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	DIN 2080
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Tuotetyyppi	Weldonistukka

---

## Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 12 mm

309900 12