

**Weldonistukka, SK 50, Kiinnitys-Ø D1: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302435 25
GTIN	4062406110567
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Tekninen kuvaus

kierre M	M24
Kokonaispituus L	207 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	25
Ulko-Ø D	65 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	25 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
Sovitin	SK 50
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	DIN 2080
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 25 mm

309900 25