

**OZ-kiristysholkki-istukka, SK 50, Kiinnitysalue: 4-32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302477 4-32
GTIN	4062406110598
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Kuulalaakeroitu kiristysmutteri.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6388 mukaisiin OZ-kiristysholkkeihin, muoto A ja B.

Erikoistarvike:

OZ-kiristysholkit nro. 309540 – 309560, sarja nro 309562 (tyyppi 462 E) koolle 2 – 25, haka-avain nro 628400.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	72 mm
sopiva haka-avain nro 628400	68/75
Kokonaispituus L	207 mm
Varakiinnitysmutteri nro 309670	4 - 32
Ulkonema A-mitta	80 mm
kierre M	M24
Kiinnitys-Ø D ₁	4-32 mm
Sovitin	SK 50
Kiinnitysnormi	DIN 2080

Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka