

**Weldonistukka, SK 40, Kiinnitys-Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302425 20
GTIN	4062406110093
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	156 mm
kierre M	M16
Ulkonema A-mitta	63 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	20
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ulko-Ø D	52 mm
Sovitin	SK 40
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	DIN 2080
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Tuotetyyppi	Weldonistukka

---

## Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 20 mm

309900 20