

**Kombimallinen jyrsintuurna, SK 50 A = 55, Tuurnan Ø d1: 32mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	302515 32
GTIN	4062406111113
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

**Käyttö:**

**Uppokiila** – jyrsimiin, joissa on **pitkittäisura**, esim. DIN 841.

**Vääntiörenkas** – jyrsimiin, joissa on **poikittäisura**, DIN 1880.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Erikoisavain nro 309840.

**Tekninen kuvaus**

kierre M	M24
Kokonaispituus L	206 mm
Ulkonema A-mitta	55 mm
Jyrsintuurnan pituus L <sub>3</sub> vääntiörenkaalla	24 mm
Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	38 mm
Varavääntiörenkas nro 309870	32
sopiva erikoisavain nro 309840	32
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	32

Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	32 mm
Sovitin	SK 50 A = 55
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	DIN 2080
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna