



Paineilma-iskuruuvain ATEX, Tyyppi: 6748EX



Tilaustiedot

Tilausnumero	079220 6748EX
GTIN	015451720612
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Tehokas, erittäin kestävä iskuporakone, **pitkäikäinen kaksoisvasara-iskukoneisto laakeroituna öljykylpyyn**. Helppo yhden käden ohjaus. Tasapainotettu kahva ergonomista käsittelyä varten, ripustuskoukku jousivetoon kiinnitystä varten. **ATEX-sertifikaatti**.

Vääntömomenttialue: 180 - 760 Nm

Ruuvien enimmäis-Ø (8,8-12,9): M20

Enimmäiskierrosluku: 8400 min⁻¹

Työkalunpitimen väänninprofiili: Nelikulma

Työkalunpitimen mitta: 1/2 tuuma

Enimmäisilmantarve: 852 l/min

Tekninen kuvaus

Pituus	200 mm
Työkalunpitimen väänninprofiili	Nelikulma
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
Paino	2,4 kg

Valmistajamerkintä	6748EX
Vääntömomenttialue	180 - 760 Nm
Toimintäääni	93 dB(A)
Enimmäisilmantarve	852 l/min
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	8,7 m/s ²
Enimmäiskierrosluku	8400 min ⁻¹
Työkalunpitimen mitta	1/2 tuuma
Ruuvien enimmäis-Ø (8,8-12,9)	M20
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	NPT
Tuotetyyppi	Ruuvain