

RUNPOTEC
HPC KABELNZEHSPEZIALIST

Nailoninen kaapelinvetojousi, nauhan pituus: 10m



Tilaustiedot

Tilausnumero	814862 10
GTIN	9120045472530
Tuoteluokka	86A

Kuvaus

Malli:

4 mm paksu muovinen kaapelinvetojousi, erittäin taipuisa, erittäin hyvin hankausta kestävä, ei johda sähköä. Materiaali nurjahduskestävää, pitää muotonsa ja on hyvin liukuvaa.

Jousi nailonia. Toinen pää puristettu, kierukka-akseli ja vetosilmukka, toinen pää puristettu, vetosilmukka.

Tekninen kuvaus

nauhan pituus	10 m
Kaapelinvetojousen ja holkin liitännän enimmäiskuormitus	1,1 kN
Tuotetyyppi	Kaapelinvetolaite

Tarvikkeet

Power Disk	814770
Kaapelinvoiteluaine	814760

