

**RUNPOTEC**  
HPC KABELNZEHSPEZIALIST

## Nailoninen kaapelinvetojousi, nauhan pituus: 20m



### Tilaustiedot

Tilausnumero	814862 20
GTIN	9120045472554
Tuoteluokka	86A

### Kuvaus

**Malli:**

**4 mm paksu** muovinen kaapelinvetojousi, erittäin taipuisa, erittäin hyvin hankausta kestävä, ei johda sähköä. Materiaali nurjahduskestävää, pitää muotonsa ja on hyvin liukuvaa.

Jousi nailonia. Toinen pää puristettu, kierukka-akseli ja vetosilmukka, toinen pää puristettu, vetosilmukka.

### Tekninen kuvaus

nauhan pituus	20 m
Kaapelinvetojousen ja holkin liitännän enimmäiskuormitus	1,1 kN
Tuotetyyppi	Kaapelinvetolaite

### Tarvikkeet

Kaapelinvoiteluaine	814760
Power Disk	814770

