

Garant**Pidin 90°, lieriömäinen, sisäjähd. lyhyt, Tyyppi: 24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	239740 24
GTIN	4062406115753
Tuoteluokka	23A

Kuvaus**Malli:**

NC-yhteensopiva kokoonpano suoralla varren halkaisijalla standardoituun käyttöön **hydraulikiristys-** tai **tarkkuuskiristysistukoissa** erittäin tarkkaan ja prosessivarmaan työhön.

Huomautus:

Ota huomioon pidikkeiden ja kalvinpäiden kiinnitinkoko. Muita kiinnittimiä nro 210550 – 210582 ja nro 212000.

Varsi: DIN 6535 HA, h6

sopii läpireiän Ø:lle: 26,21 - 32,2 mm

sopii pohjareiän Ø:lle: 30,21 - 40,2 mm

Kokonaispituus L: 142 mm

Hyötypituus L₁: 84 mm

Varren Ø D_s h6: 25 mm

Suosittelut kiristysmomentti: 25 Nm

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	84 mm
Suosittelut kiristysmomentti	25 Nm
sopii läpireiän Ø:lle	26,21 - 32,2 mm
sopii pohjareiän Ø:lle	30,21 - 40,2 mm
Varren Ø D _s h6	25 mm
Kokonaispituus L	142 mm
Sarja	TopCut

Sisäjähdytys	kyllä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike